

Garant**GPCT S50102, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268560 HB7035 |
| GTIN | 4062406057497 |
| Tuoteluokka | 211 |

Kuvaus

GPCT S50102 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Laji | HB7035 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Syöttö f | 0,03 - 0,25 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 150 m/min |
| Oheiskäyttö | K |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja | SF |
| Lastuava aine | KM |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö | 60 - 150 m/min |
| Pinnoitus | TiN |
| ISO-koodi-kääntöterä | GPCT S50102 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |