

Garant**GCCT 060202, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GCCT 060202 HU7310 Laji: HU7310
lastunmurtaja: AF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	AF
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,6 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Laji	HU7310

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 300 m/min
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	GCCT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä