

**Garant****TDAT 070101, Laji: HB7410**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Tuoteluokka	21I

### Kuvaus

TDAT 070101 HB7410 Laji: HB7410  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 90 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,1 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 90 m/min
Pääkäyttöalue	Ti
lastunmurtaja	TIS
Syöttö $f$	0,05 - 0,23 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7410
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070101
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä