

Garant**TDAT 070102, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Tuoteluokka	211

Kuvaus

TDAT 070102 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
lastunmurtaja	SF
Laji	HB7035
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min
Oheiskäyttö	K
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070102
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä