

Garant**TDAT 070102, Laji: HB7410**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Tuoteluokka	21I

Kuvaus

TDAT 070102 HB7410 Laji: HB7410
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Laji	HB7410
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	TIS
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	Ti
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070102
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä