

Garant**GCCT 060202, Laji: HB7410**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GCCT 060202 HB7410 Laji: HB7410
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7410

Pääkäyttöalue	Ti
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	GCCT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä