

Garant**TDAT 070102, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Tuoteluokka	21I

Kuvaus

TDAT 070102 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 140 m/min
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm

Laji	HB7125-1
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070102
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä