

Garant**TDAT 070104, Laji: HB7410**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Tuoteluokka	21I

Kuvaus

TDAT 070104 HB7410 Laji: HB7410
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7410
Pääkäyttöalue	Ti
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	TIS
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070104
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä