

Garant**TDAT 070104, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Tuoteluokka	21I

Kuvaus

TDAT 070104 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7125-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070104
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä