

Garant**GCCT 060204, Laji: HB7410**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GCCT 060204 HB7410 Laji: HB7410
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	TIS
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Pääkäyttöalue	Ti
Laji	HB7410
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	GCCT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä