

Garant**TDAT 070104, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Tuoteluokka	211

Kuvaus

TDAT 070104 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SF
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Oheiskäyttö	K
Laji	HB7035
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070104
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä