

Garant**GCCT 060202, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GCCT 060202 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7125-1
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 140 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	GCCT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä