

Garant**TDAT 070101, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Tuoteluokka	211

Kuvaus

TDAT 070101 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Oheiskäyttö	K
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,1 mm

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min
Laji	HB7035
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070101
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä