

**Garant****TDAT 070101, Laji: HB7125-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Tuoteluokka	21I

### Kuvaus

TDAT 070101 HB7125-1 Laji: HB7125-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 140 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Nirkon säde	0,1 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7125-1
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS
Syöttö $f$	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 140 m/min
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	TDAT 070101
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä