

Garant**GCCT 060204, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GCCT 060204 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
Oheiskäyttö	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min
lastunmurtaja	SF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Laji	HB7035
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	GCCT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä