

Garant**GCCT 060202, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GCCT 060202 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Oheiskäyttö	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm

Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7035
lastunmurtaja	SF
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	GCCT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä