

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisten ja suuttimet, ER 32, Nim. kiristys-
Ø d: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309418 4,5
GTIN	2050001766946
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.

Sisältää tiivisten sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!) ja suuttimet.

FAHRION®-korroosionsuojaus:

- **Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.**
- **Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4,5 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4537 E

Ulko-Ø D	32,7 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki