

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisten ja suuttimet, ER 16, Nim. kiristys-
Ø d: 3,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309404 3,5 |
| GTIN | 2050001767707 |
| Tuoteluokka | 39Y |

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.

Sisältää tiivisten sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!) ja suuttimet.

FAHRION®-korroosionsuojaus:

- **Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.**
- **Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 3,5 mm |
| Sovitin | ER 16 |
| Standardi | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm |
| tyyppi | 4031 E |

| | |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D | 16,7 mm |
| Kokonaispituus L | 27,5 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |