

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki, ER 8, Nim. kiristys-Ø d: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308878 5
GTIN	2050001767042
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

**Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	5 mm
Sovitin	ER 8
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	4004 E
Ulko-Ø D	8,5 mm
Kokonaispituus L	13,6 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki