

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteiden ja suuttimien, ER 32, Nim. kiristys-Ø d:
20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309378 20
GTIN	2050001766830
Tuoteluokka	33F

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etui:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikä ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Tiiviste sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar) ja **ruiskutussuuttimet**. **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	20 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-A

Pyörintätarkkuus	≤ 2 μm
tyyppi	469 E
Ulko-Ø D	32,7 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki