

Garant

Tasojyrsin, 43° Octo, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213300 125/8 |
| GTIN | 4045197702043 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus

Malli:

43° tasojyrsin, jopa 8 särmää kääntöterää kohti.

Käyttö:

Erittäin positiivisen mitoituksen ansiosta saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu. Pehmeästi lastuava tasojyrsin.

Huomautus:

Kaikkien **8 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Kokonaispituus L_{ges} | 63 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| suurin ulko- \varnothing D_{max} | 134 mm |
| Terän \varnothing D_c | 125 mm |
| Kiinnitysreiän \varnothing | 40 mm |
| Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 |
| Terien lkm Z | 8 |
| Asetuskulma κ | 43 astetta |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 43 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219808 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |