

Garant**Tasojyrsin, 43° Octo, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213300 32/3
GTIN	4045197701992
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

43° tasojyrsin, jopa 8 särmää kääntöterää kohti.

Käyttö:

Erittäin positiivisen mitoituksen ansiosta saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu. Pehmeästi lastuava tasojyrsin.

Huomautus:

Kaikkien **8 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm

Sopiva kääntöterä	OF.. 050405
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
suurin ulko- $\varnothing D_{max}$	41 mm
Terien lkm Z	3
Asetuskulma κ	43 astetta
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	43 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8