

**Garant****Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, suojatulpat ja jalkarengas, korkea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965042
GTIN	4045197702166
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Ergonominen työtuoli, **synkroniteknikka**.

Istuimen ja selkänojan pehmeä **verkkomateriaali** on **mukava** ja **hengittävä**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuin (leveys x syvyys) 470x450 mm.

Selkänojan korkeus: 600 mm.

Selkänojan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

**Standardi:**

**DIN 68877**

**Huomautus:**

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

**Tekninen kuvaus**

Lordoosituki	kyllä
--------------	-------

Standardi	DIN 68877
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Istuinpinnan materiaali	Verkkokangas
Selkänojan korkeus	600 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuinmateriaalin väri	musta
Kantavuus	120 kg
Syknronimekaniikka	kyllä
Selkänojan säätöalue	60 mm
Istuimen leveys	470 mm
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Istuimen syvyys	450 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	640 - 890 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	962518
Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin Tyyppi	965047