

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M43X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Minimitilausmäärä: 1 kpl
Kierretyyppi: MF
Lastuava aine: HSS E
Standardi: DIN 376
Toleranssiluokka: ISO 1 4H
Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka: ISO 2 6H
Kierteennousu: 1 mm
Kokonaispituus L: 220 mm
varren Ø D_s: 36 mm
Varren nelikulmio □: 29 mm
Alkureiän Ø: 42 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	220 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	42 mm
Kierteen Ø	43 mm
Kierteennousu	1 mm
Varren nelikulmio □	29 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierretyyppi	MF
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	107,5 mm
Kierteen koko	M43×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman

Tuotetyyppi

Kierretappi