

Garant**Työjakkara, kangaspehmuste, pyörillä, matala****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965060 |
| GTIN | 4045197702425 |
| Tuoteluokka | 91Z |

Kuvaus**Malli:**

Mukava pyörivä jakkara, pehmeä **verkkokangaspehmuste**, mukava ja hengittävä. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, **rengasvapautus**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuinpinnan Ø 350 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Huomautus:

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------------|
| Istuinpinnan materiaali | Verkkokangas |
| Istuin-Ø | 350 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Pyörillä liikkuva malli | Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille. |
| Standardi | DIN 68877 |
| Istuinmateriaalin väri | musta |
| Jalkaristikon rakenne | Rullasarja |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi |
| Kantavuus | 120 kg |
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu |
| Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus |
| Malli | pyörillä |
| Tuolin kantavuus | 120 kg |
| Korkeudensäätöalue | 470 - 630 mm |
| Tuotetyyppi | Jakkara |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Varapyörät(1 sarja = 5 kpl) | 962517 |
|-----------------------------|--------|