

Garant**Materiaalivaunut, Korkeus: 1300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918590 1300
GTIN	4062406057244
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Runko ja **päällirakenne** 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n rasteri) lokeroalustojen kiinnitykseen, monitoimikisko jne. kokoa 1000 mm. **Kierreholkkit** rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. 4 kääntyvää pyörää (niistä 2:ssa pysäköintijarru, \varnothing **125 mm**), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, pyöriin laakeroidut navat sekä iso työntökahva ja sen Haptoprene®-kuori huolehtivat turvallisesta käsittelystä.

Käyttö:

Vaunuun voi kiinnittää hyllytasoja, lokerolistoja, piirustuksenpitimiä, Multifix-kiskoja, poikkipalkkeja ja reikäseiniä, koko 1000.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL7035 **jauhepinnoitettu.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	970 mm
Pyörän \varnothing	125 mm

Leveys	1100 mm
Paino	32 kg
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Korkeus	1300 mm
Syvyys	700 mm
Rullien materiaali	Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
Ripustusvälit	50 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Enimmäiskantokyky	200 kg
Leveys ilman kahvaa	1000 mm
Hyötyleveys	920 mm
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut

Tarvikkeet

Lisäkoukku Hyötypituus 150 mm	918604 150
Työntökahva Väri BLACK	920135 BLACK
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1000/AB1	928230 1000/AB1
Rei'itetty seinäKaksipuolinen Sopii tyyppiin 1000	928071 1000
Rei'itetty seinäyksipuolinen Sopii tyyppiin 1000	928070 1000
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 1000	928131 1000
Säilytystaso, syvyys 610 mm sopii hyötyleveydelle 920 mm	918592 920
Poikkipalkki sopii hyötyleveydelle 920 mm	918603 920
	928211 1000

Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 1000

Läpinäkyvä väliseinä Sopii tyyppiin 1000	928091 1000
Multifix Sopii tyyppiin 1000	928201 1000
Työntökahva Väri BLUE	920135 BLUE
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1000/AA1	928230 1000/AA1
Läpinäkyvä väliseinä Sopii tyyppiin 1000	928090 1000
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 1000	928145 1000
Lisäkoukku Hyötypituus 75 mm	918604 75