

**Garant****Pyörivä työtuoli, rakennesolumuovi, suojatulpat ja jalkarengas, korkea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965032
GTIN	4045197702135
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Ergonominen työtuoli, **synkroniteknikka**.

Istuimen ja selkänojan pehmeä **vaahtomuovipehmuste** on helppohoitoinen, pestävä, **kestävä** ja sietää mietoja happoja sekä emäksiä ja myös mekaanista kulutusta.

Istuin (pituus × syvyys): 470×450 mm.

Selkänojan korkeus: 600 mm.

Selkänojan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg

Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

**Standardi:**

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkroniteknikka.**
- **Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

**Standardi:**

**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensätöalue: 640 - 890 mm  
 Istuimen leveys: 470 mm  
 Istuimen syvyys: 450 mm  
 Selkänojan korkeus: 600 mm  
 Selkänojan korkeudensätöalue: 60 mm  
 Istuimen syvyyden säätöalue: 40 mm  
 Istuinmateriaalin väri: musta

## Tekninen kuvaus

Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Standardi	DIN 68877
Selkänojan materiaali	Integraalimuovi
Istuimen kallistussäädettävä	kyllä
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Kantavuus	120 kg
Istuinpinnan materiaali	Integraalimuovi
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Selkänojan korkeudensätöalue	60 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Lordoosituki (välilevyt)	kyllä
Syknronimekaniikka	kyllä
Istuimen syvyys	450 mm
Selkänojan korkeus	600 mm
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Istuimen leveys	470 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
portaaton korkeuden säätö	kyllä
Kestää rajallisesti mietoja happoja ja emäksiä	kyllä
Korkeudensätömalli	Kaasujousi
Korkeudensätötapa	Korkeussätövipu

Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	640 - 890 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

---

## Tarvikkeet

Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin	965047
Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	962518