

Garant**Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, suojatulpat, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965041
GTIN	4045197613462
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen työtuoli, **synkronitekniikka**.

Istuimen ja selkänöjan pehmeä **verkkomateriaali** on **mukava** ja **hengittävä**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuin (leveys x syvyys) 470x450 mm.

Selkänöjan korkeus: 600 mm.

Selkänöjan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Kuvaus mainosteksti:

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkronitekniikka.**
- **Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

Standardi:

DIN 68877

Huomautus:

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

Tekninen kuvaus

Istuinpinnan materiaali	Verkkokangas
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Istuimen syvyys	450 mm
Selkänojan säätöalue	60 mm
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Syknronimekaniikka	kyllä
Lordoosituki	kyllä
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen leveys	470 mm
Kantavuus	120 kg
Standardi	DIN 68877
Selkänojan korkeus	600 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	490 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

965047

Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin

Tyyppi

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)

962518