

Garant**Pyörivä työtuoli, rakennesolumuovi, suojatulpat, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965031
GTIN	4045197702128
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen työtuoli, **synkronitekniikka**.

Istuimen ja selkänöjan pehmeä **vaahtomuovipehmuste** on helppohoitoinen, pestävä, **kestävä** ja sietää mietoja happoja sekä emäksiä ja myös mekaanista kulutusta. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuin (leveys × syvyys) 470×450 mm

Selkänöjan korkeus: 600 mm.

Selkänöjan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Kuvaus mainosteksti:

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkronitekniikka.**
- **Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

Standardi:**DIN 68877**

Tekninen kuvaus

Kantavuus	120 kg
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Standardi	DIN 68877
Lordoosituki (välilevyt)	kyllä
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Istuimen kallistussäädettävä	kyllä
Kestää rajallisesti mietoja happoja ja emäksiä	kyllä
Istuinpinnan materiaali	Integraalimuovi
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Syknronimekaniikka	kyllä
Selkänojan korkeus	600 mm
portaaton korkeuden säätö	kyllä
Istuinmateriaalin väri	musta
Selkänojan materiaali	Integraalimuovi
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Istuimen syvyys	450 mm
Istuimen leveys	470 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	490 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	962518
Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin Tyypä	965047
