

Garant**Pyörivä kuppituoli, kangaspehmuste, pyörillä****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965080 |
| GTIN | 4045197702487 |
| Tuoteluokka | 91Z |

Kuvaus**Malli:**

Käytännölliset ja mukavat tuolit neuvottelu- ja oleskelutiloihin. Istumapinnassa

verkkokangaspehmuste.

Istuinkuppi kuituvahvisteista polypropeenaa.

Portaaton korkeuden säätö turva-kaasujousen avulla, **rengasvapautin**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia. Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Huomautus:

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------------|
| Lordoosituki | ei |
| Istuinpinnan materiaali | Verkkokangas |
| Syknronimekaniikka | ei |
| Jalkaristikon rakenne | Rullasarja |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu |
| Standardi | DIN 68877 |
| Pyörillä liikkuva malli | Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille. |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi |
| istuinsyvennys | kyllä |
| Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus |
| Käsinojapari mukautettava | ei |
| Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö | ei |
| Korkeudensäätöalue | 430 - 610 mm |
| Tuotetyyppi | Kuppituoli |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Varapyörät(1 sarja = 5 kpl) | 962517 |
|-----------------------------|--------|