

**Garant****Työjakkara, rakennesolumuovi, pyörillä, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965050
GTIN	4045197702197
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Mukava pyörivä jakkara **integraalimuovia**, helppohoitoinen, pestävä, **kestävä** ja sietää mietoja happoja ja emäksiä.

Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, **rengasvapautus**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuinpinnan Ø 350 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

**Standardi:****DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinpinnan materiaali	Integraalimuovi
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuin-Ø	350 mm

Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuinmateriaali kestää mietoja happoja ja emäksiä	kyllä
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Kantavuus	120 kg
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalkaristikon Ø	690 mm
Standardi	DIN 68877
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	470 - 630 mm
Tuotetyyppi	Jakkara