

**Garant****Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, pyörillä, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965040
GTIN	4045197702142
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Ergonominen työtuoli, **synkronitekniikka**.

Istuimen ja selkänöjan pehmeä **verkkomateriaali** on **mukava** ja **hengittävä**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuin (leveys x syvyys) 470x450 mm

Selkänöjan korkeus: 600 mm.Selkänöjan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

**Kuvaus mainosteksti:**

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkronitekniikka.**
- **Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**
- **Istuin ja selkänöja pehmeää verkkokangasta.**
- **Mukava ja hengittävä.**

**Standardi:**

**DIN 68877****Huomautus:**

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

**Tekninen kuvaus**

Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Selkänojan säätöalue	60 mm
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuinpinnan materiaali	Verkkokangas
Syknronimekaniikka	kyllä
Lordoosituki	kyllä
Kantavuus	120 kg
Selkänojan korkeus	600 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Standardi	DIN 68877
Istuimen leveys	470 mm
Istuimen syvyys	450 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	480 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin  
Tyypä

965047

Varapyörät(1 sarja = 5 kpl)

962517