

**Garant****Työjakkara, kangaspehmuste, suojatulpat ja jalkarengas, korkea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965062
GTIN	4045197702449
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Mukava pyörivä jakkara, pehmeä **verkkokangaspehmuste**, mukava ja hengittävä. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, **rengasvapautus**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuinpinnan Ø 350 mm.

Kantavuus: 120 kg.

**Standardi:**

**DIN 68877**

**Huomautus:**

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

**Tekninen kuvaus**

Istuinpinnan materiaali	Verkkokangas
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka

Kantavuus	120 kg
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuin-Ø	350 mm
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	580 - 850 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	962518
------------------------------	--------