

Garant**Istuma-/seisomatuoli, rakennesolumuovi, pyörillä, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965070
GTIN	4045197702456
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Mukavaa ja tukevaa istumista. Ergonominen selkänöja, korkeus 120 mm, tukee oikeaa istuma-asentoa.

Viisihaarainen alumiininen jalkaristikko on jäykkä kaikissa istuma- ja seisoma-asennoissa. Istuin pehmeästä ja mukavasta integraalimuovista.

Kantavuus: 120 kg.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

selkänöjallinen	kyllä
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Pyörillä liikkuva malli	jarrulliset kaksoispyörät

Standardi	DIN 68877
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Kantavuus	120 kg
Selkänojan korkeus	120 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuinpinnan materiaali	Integraalimuovi
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	470 - 630 mm
Tuotetyyppi	Korkea jakkara

Tarvikkeet

Varapyörät(1 sarja = 5 kpl)	962517
-----------------------------	--------