


HOLEX**Kierukkapora HSS nro 114000 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1 - 13 mm

Porien lukumäärä: 25

Teräsarjan porrastus: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

Porausalue	1 - 13 mm
Porien lukumäärä	25
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Tarvikkeet

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 12 mm	114000 12

Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114000 7