

**Garant****RC.T 0602, Laji: HU7310-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260620 HU7310-1 |
| GTIN         | 4062406058388   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

RC.T 0602 HU7310-1 lastunmurtaja: AM  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 350 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva             |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 2 mm          |
| Laji                            | HU7310-1            |
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 350 - 600 m/min     |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta            |
| Pääkäyttöalue                   | N                   |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja              | AM                              |
| Lastuava aine              | KM                              |
| Pinnoitus                  | pinnoittamaton                  |
| ISO-koodi-kääntöterä       | RCGT 0602                       |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2                               |
| Toleranssi                 | G                               |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |