

Garant**RC.X 1003, Laji: HU7310-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1003 HU7310-1 lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HU7310-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	AM

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	RCGX 1003
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä