

Garant**RC.X 1204, Laji: HU7310-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1204 HU7310-1 lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	AM
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU7310-1
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	RCGX 1204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä