

Garant**RC.T 0803, Laji: HU7310-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.T 0803 HU7310-1 lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Laji	HU7310-1
Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	RCGT 0803
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä