

**Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10,5****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 115000 1-10,5 |
| GTIN | 4045197024053 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Rullavalssattu, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------------------|
| Porausalue | 1 - 10,5 mm |
| Teräsarjan porrastus | 0,5 mm |
| Porien lukumäärä | 24 |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Alkureiän Ø | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |

| | |
|------------------------|--------------|
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| sis. kotelon | kyllä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 45 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 25 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,3 mm | 114000 3,3 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm | 114000 1,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm | 114000 4,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3 mm | 114000 3 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10,2 mm | 114000 10,2 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10,5 mm | 114000 10,5 |

| | |
|--|---------------|
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2 mm | 114000 2 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4 mm | 114000 4 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm | 114000 6,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm | 114000 7,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm | 114000 9,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10 mm | 114000 10 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5 mm | 114000 5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9 mm | 114000 9 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm | 114000 6 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7 mm | 114000 7 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,2 mm | 114000 4,2 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,8 mm | 114000 6,8 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm | 114000 3,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8 mm | 114000 8 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm | 114000 8,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1 mm | 114000 1 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm | 114000 2,5 |
| Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm | 114000 5,5 |
| Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-10,5 | 115475 1-10,5 |