

**Garant****CCGT 030102, Laji: HU7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Tuoteluokka	211

### Kuvaus

CCGT 030102 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
Syöttö $f$	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm

Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AF
Laji	HU7315-1
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 0,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä