

Garant**CCGT 030102, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CCGT 030102 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7125-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	VF
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä