

**Garant****CCGT 030101, Laji: HB7025-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Tuoteluokka	211

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,1 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Laji	HB7025-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030101

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä