

Garant**CCGT 030101, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Tuoteluokka	21I

Tekninen kuvaus

Laji	HU7315-1
lastunmurtaja	AF
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Nirkon säde	0,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030101
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä