

**Garant****CCGT 030102, Laji: HB7025-1**

### Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260047 HB7025-1 |
| GTIN         | 4062406058692   |
| Tuoteluokka  | 211             |

### Kuvaus

CCGT 030102 HB7025-1 Laji: HB7025-1  
lastunmurtaja: SF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

### Tekninen kuvaus

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava    |
| Lastuava aine                   | KM                   |
| Syöttö $f$                      | 0,03 - 0,1 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,05 - 0,2 mm        |
| lastunmurtaja                   | SF                   |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely          |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde                     | 0,2 mm                          |
| Laji                            | HB7025-1                        |
| Pääkäyttöalue                   | P                               |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 120 - 300 m/min                 |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CCGT 030102                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Toleranssi                      | G                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |