

**Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115000 1-13
GTIN	4045197024060
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Rullavalssattu, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Porausalue	1 - 13 mm
Porien lukumäärä	25
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyypit 1-13	115475 1-13