

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Kuvaus:**

Tehokas ja pehmeästi lastuava suuren syötön jyrsin.
Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.
Soveltuu myös alustavaan viimeistelyyn.
Kustannustehokkuutta käyttämällä 5-leikkuista kääntöterää.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2,2 mm
Terien lkm Z	10
Sarja	Hi5
Sopiva kääntöterä	POMX 10T5..
Kääntöterä-ruuvisarja	219889 (20IP; 5,7 Nm)

Ø D ₃	105,85 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Terän Ø D _c	125 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7