




## Kierukkapora HSS nro 114000 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13KB



### Tilaustiedot

Tilausnumero	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista. **Lisäksi välikoot** kierteen alkurei'ille, Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

### Tekninen kuvaus

Porausalue	1 - 13 mm
Porien lukumäärä	29
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

Kärkikulma	118 astetta
Sisäjäähditys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Tarvikkeet

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5