

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
lastunmurtaja	GM
Laji	HB7210-1
Nirkon säde	0,8 mm

Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä