

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Laji	HB7210-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
lastunmurtaja	GM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Pinnoitus	TiCN

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä